

**Garant****Stezna glava za ravne površine, HSK-A 63 A = 100, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304309 12
GTIN	4067263014508
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **HSK dosjedne površine obrađene.**

**GARANT:** sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4

Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------