

Garant**Stezna glava za ravne površine, HSK-A 63 A = 100, Ø stezanja D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304309 18
GTIN	4067263014539
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S rupom za RFID/Balluff čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT: sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D ₁	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4

Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------