

Garant**Stezna glava za ravne površine, HSK-A 63 A = 100, Ø stezanja D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304309 14 |
| GTIN | 4067263014515 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **HSK dosjedne površine obrađene.**

GARANT: sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|------------------|
| Vanjski Ø D | 44 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 14 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12 |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 100 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69882-4 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|