

## Garant

### Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 40 kratko, Ø stezanja D1: 10mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308560 10
GTIN	4067263014683
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

##### Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

##### Dodatni pribor:

Produžetak termostezne glave br. 302410 – 302417. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

#### Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	PSC 40 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava