

Garant
Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 50 kratko, Ø stezanja D1: 12mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308562 12 |
| GTIN | 4067263014775 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Produžetak termostežne glave br. 302410 – 302417. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja |
| Vanjski Ø D | 32 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prihvat | PSC 50 kratko |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |