

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-63 kratko, Ø trna d1: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306110 13
GTIN	4067263014836
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodalo s provrtom br. 309861.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	13
Ø trna d ₁	13 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	13
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	13 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Duljina klina glodalice L ₄	23 mm

Vanjski Ø D	28 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	13
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala