



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Ø reza D_c	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 0904
Ø D_3	10 mm
Prihvatni navoj M	M12
Vijak za izmjenjivu pločicu	229917 (T15; 2,1 Nm)
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	9,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,55 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229917
--------------	--------