

**„Hold fast“ lončasti magnet, AlNiCo, Ø: 70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085968 70
GTIN	2050000965340
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

Za skidanje magnetu s izratka pomoću tlačnog vretena. S 2 navojna provrta M8 za učvršćenje držača.

**Tehnički opis**

Nazivna sila stezanja	880 N
Težina	2 kg
Ø	70 mm
Visina magnetskog tijela	64,5 mm
Pričvrtni navoj u magnetskoj glavi	M8 mm
Broj pričvrtnih navoja	2
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet

