

**X.LT..ER-D41, X400, veličina izmjenjive rezne pločice: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221925 16
GTIN	4059782506107
Razred artikla	28F

**Opis****Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XELW160512-SR-DD
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	X400
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 - 1,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		