

**X.LT...ER-D721, GH2, veličina izmjenjive rezne pločice: 06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221920 06
GTIN	4059782506497
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ALU
Veličina izmjenjive rezne pločice	06
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XPLT060308-ER-D721
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,37 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	GH2
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,2 - 1,5 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	600 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		