

**X.LT...ER-D411, X500, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221930 09
GTIN	4059782505865
Razred artikla	28F

Opis**Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	INOX; Ti
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT090412-ER-D411
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,27 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	X500
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,3 - 1,4 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		