

## Garant

### Feedking glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212900 25/2
GTIN	4045197320803
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

##### Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

##### Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

#### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	95 mm
Ø $D_3$	9 mm
Ø drške $D_5$ h6	25 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Duljina izboja $L_1$	39 mm
Broj oštrica Z	2

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	34 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,02 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	8,5 mm
Interpolacija $a_p$	1,15 mm
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice $\kappa$	9 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8