

**Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
125/13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	40 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	6 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	138 mm
Ø reza $D_c$	125 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229701
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205

Broj oštrica Z	13
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229701
--------------	--------