

**Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
160/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
Ø reza $D_c$	160 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
Stezni vijak za podlošku	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Podložna pločica	229750
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm

maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	173 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Podložna pločica	229750
Stezni vijak	229702
Stezni vijak	229700