



Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 222800 63/6 |
| GTIN | 4960664602490 |
| Razred artikla | 250 |

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dugi vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 |
| Ø reza D_c | 63 mm |
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| maksimalna dubina reza a_p maks | 6 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229701 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |
| maksimalni vanjski Ø D_{maks} | 76 mm |
| Broj oštrica Z | 6 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj |
| Unutaranje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229701 |
|--------------|--------|