



## Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222800 160/12
GTIN	4960664602469
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterkutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

### Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	173 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
maksimalna dubina reza $ap_{maks}$	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
Ø reza $D_c$	160 mm

Broj oštrica Z	12
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------