

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222819 S
GTIN	4960664686520
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.Posmak f_z po zubu: 0,06 – 0,15 mm**Tehnički opis**

Posmak f_z po zubu	0,06 – 0,15 mm
Tip	S
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNMU 1205 ANER-SM
Vrsta	CA6535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		