



Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
Ø reza D _c	80 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
maksimalni vanjski Ø D _{maks}	93 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Broj oštrica Z	6

Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------