



Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 250/12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

Podložna pločica	229750
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
Ø prihvatne rupe	60 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
Ø reza D_c	250 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	263 mm

Stezni vijak za podlošku	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	12
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Podložna pločica	229750
Stezni vijak	229702
Stezni vijak	229700