

Garant**XDLT 070308 TN, HB7535, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Tehnički opis

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 070308 TN
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7535
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
Posmak f_z po zubu	0,72 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		