


Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnički opis**

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 120408 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,8 mm
Posmak f_z po zubu	1,07 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		