

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnički opis**

Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 070308 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HU7810
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
Posmak f_z po zubu	0,65 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		