

**Garant****XDLT 070308 ER, HB7720, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212928 HART
GTIN	4045197581549
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,36 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLT 070308 ER

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,58 mm

**Tehnički opis**

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 070308 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,36 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
TOOLOX 44	prikladno	140 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		