

**Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Razred artikla	25P

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

**Upotreba:**

Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza ap maks	12 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Stezni vijak za kutiju	229704
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.. 1806
Vijak za izmjenjivu pločicu	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	167 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	60 mm
Kutija	229765
Ø reza D <sub>c</sub>	160 mm

Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229704
Stezni vijak	229703
Kutijica	229765