


SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	224029 GG
GTIN	4960664609154
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s **Wiper pločicama** za visoke posmake.

Upotreba:

NB2T/NB3T: Idealno za **prekinute rezove**, veliki rezni učinak i velike posmake.

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjenice jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačkoj glavi.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 1 \times D$.

Primjena: Grubo rezanje

Posmak f_z po zubu: 0,06 - 0,25 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,06 - 0,25 mm
Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Vrsta	PR1210
Rezni materijal	HM
Primjena	Grubo rezanje
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		