

**Garant**
**PKD kuglasto glodalo s unutarnjim hlađenjem ravni rez, PKD, Ø e8 DC: 10 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209655 10
GTIN	4045197513359
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

<B>Visokoučinkovito PKD glodalo</B> za <B>najviše zahtjeve s obzirom na volumen odrezivanja</B> u obradi <B>GFK-, CFK-</B> i <B>grafita.</B>

<B>Ravni žlijebovi</B> za neutralni rez.

Broj zubi Z: 2

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L<sub>3</sub>: 10 mm

Duljina izboja L<sub>1</sub> uključ. oslobađanje: 26 mm

Oslobađanje Ø D<sub>1</sub>: 9,4 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>5</sub>: 10 mm

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	2
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u GFK CFK	0,06 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u grafitu	0,1 mm
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u grafitu	0,14 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	10 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	9,4 mm
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u GFK, CFK	0,09 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	26 mm
Ø drške D <sub>5</sub>	10 mm

Ukupna duljina L	80 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	10 mm
Polumjer R	5 mm
Prevlaka	PKD
Rezni materijal	PKD
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

## Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------