

**Garant****WOEX 030204 S, HB7630, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232410 ST1400
GTIN	4045197346261
Razred artikla	21E

**Opis****Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,05 mm/okr

**Tehnički opis**

Posmak f	0,05 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204 S
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	215 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	125 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	175 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		