

Garant
PKD kuglasto glodalo s unutarnjim hlađenjem ravni rez, PKD, Ø e8 DC: 3 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	209655 3
GTIN	4045197513304
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito PKD glodalo za najviše zahtjeve s obzirom na volumen odrezivanja u obradi GFK-, CFK- i grafita.

Ravni žlijebovi za neutralni rez.

Broj zubi Z: 2

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L₃: 2,5 mm

Duljina izboja L₁ uključ. oslobađanje: 9 mm

Oslobađanje Ø D₁: 2,8 mm

Ukupna duljina L: 60 mm

Ø drške D₅: 6 mm

Tehnički opis

Posmak f _z za kopirno glodanje u GFK, CFK	0,05 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	9 mm
Ø reza D _c	3 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u GFK CFK	0,03 mm
Broj zubi Z	2
Oslobađanje Ø D ₁	2,8 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u grafitu	0,1 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u grafitu	0,06 mm
Ø drške D ₅	6 mm

Ukupna duljina L	60 mm
Duljina rezne oštrice L _s	2,5 mm
Polumjer R	1,5 mm
Prevlaka	PKD
Rezni materijal	PKD
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------