

Garant**OFMT 050405, HB735, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Tip: UNI

Kutni radijus: 0,5 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	OFMT 050405
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		