

**Kutna glodača glava 90° MEW, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Veličina izmjenjive rezne pločice	15
Ø prihvatne rupe	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Ø reza D _c	40 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229714
--------------	--------