

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:
25/2Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Ø drške D _s h6	20 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	15
Duljina izboja L ₁	29 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	120 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Ø reza D _c	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229714