


KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M5N

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Razred artikla	24D

Opis
Upotreba:

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

maksimalna dubina upuštanja l	10 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	5,3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice za DIN vijke s cilindričnom glavom	239652 6IP1 (1,0 Nm) M5
\varnothing drške D_s h6	16 mm
\varnothing upuštanja D_1 H13	10 mm
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	10-010 / 110
Broj oštrica Z	1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	1
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1

239652 6IP1