

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, tip: ST900**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Tip: ST900

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak f_z po zubu: 0,17 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,17 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	OFMT 050405 TR
Vrsta	HB7525

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	350 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		