


KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M6N

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Razred artikla	24D

Opis
Upotreba:

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	16 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Ø upuštanja D_1 H13	11 mm
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	10-010 / 110
Minimalni Ø d_{min}	6,4 mm
maksimalna dubina upuštanja l	10 mm
Broj oštrica Z	1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	1
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1

239652 6IP1