

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Tip: ST1400

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak f_z po zubu: 0,14 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	OFEW 050405 TN
Vrsta	HB7515

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	390 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	245 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		