

**LOMU...04ER-GM, PR1525, veličina izmjenjive rezne pločice: 15****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225220 15
GTIN	4960664685776
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice – dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10° sila rezanja je znatno smanjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e=0,3 \times D$.

Posmak f_z po zubu: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOMU...04ER-GM

Tip: ST1400

Kutni radijus: 0,4 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOMU...04ER-GM
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM

Posmak f_z po zubu	0,06 - 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		