


KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216660 M12
GTIN	4047109013131
Razred artikla	24D

Opis
Upotreba:

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø upuštanja D ₁ H13	20 mm
Minimalni Ø d _{min}	13 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950	24-010 / 110
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M12
Ø drške D _s h ₆	25 mm
maksimalna dubina upuštanja l	20 mm
Broj oštrica Z	1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WOEX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	1
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2

239652 8IP2