

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Razred artikla	250

**Opis**

**Izvedba:**  
**Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.**

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	20 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	110 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	20 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Broj oštrica Z	3
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak

229713