

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø reza D_c	32 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229713