

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK62, oznaka tip W29: 24-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 05T304

Kutni radijus: 0,4 mm

Tehnički opis

Oznaka	24-010
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK62
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		