

**Kutna glodača glava 90° MEW, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Razred artikla	250

**Opis**

**Izvedba:**  
**Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.**

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229713
--------------	--------