



## Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/4Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Razred artikla	250

### Opis

**Izvedba:**  
**Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.**

### Tehnički opis

Veličina izmjenjive rezne pločice	10
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	130 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229713
--------------	--------