

**KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W29: 34-110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 06T304

Kutni radijus: 0,4 mm

Tehnički opis

Oznaka	34-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK7710
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		