



Kutna glodača glava 90° MFWN, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 50/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WNMU 0806..
Duljina izboja L_1	30 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Ø reza D_c	50 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700 (T15; 4,2 Nm)
Broj oštrica Z	3
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje

Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------