

**Garant**
**ONMU 05T6 ANER, HB7520, tip: ST900**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

Dvostrana s 2 x 8 reznih oštirca.

**Preporuka:**

**Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3 mm

Tip: ST900

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,3 mm

**Tehnički opis**

Tip	ST900
Posmak $f_z$ po zubu	0,3 mm
Broj zamjena/oštirca	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONMU 05T6 ANER
Vrsta	HB7520

Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		