

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7510, tip: ST1400


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrana s 2 x 8 reznih oštirca.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Tip: ST1400

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Broj zamjena/oštirca	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONMU 05T6 ANER

Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		