

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala. Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe.

Tehnički opis

Stezni vijak za podlošku	219861 (TX8)
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	178 mm
Ø reza D_c	160 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1203..
Stezni vijak za izmjenjivu pločic	219862 (25IP; 6 Nm)
Podložna pločica	219860
Ø prihvatne rupe	40 mm

Broj oštrica Z	7
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni vijak	219862
Podložna pločica od tvrdog metala	219860
Stezni vijak	219861