

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7730, tip: GG


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213437 GG
GTIN	4045197662880
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrana s 2 x 8 reznih oštirca.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Tip: GG

Posmak f_z po zubu: 0,3 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,3 mm
Tip	GG
Broj zamjena/oštirca	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONMU 05T6 ANER

Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		