

**Garant****Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala. Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe.

**Tehnički opis**

Podložna pločica	219860
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	63 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{\text{maks}}$	213 mm
Stezni vijak za podlošku	219861 (TX8)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1203..
Ø reza $D_c$	200 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločic	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø prihvatne rupe	60 mm

Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	219862
Podložna pločica od tvrdog metala	219860
Stezni vijak	219861