

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana s 2 x 8 reznih oštirca.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Tip: UNI

Tehnički opis

Tip	UNI
Broj zamjena/oštirca	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONMU 05T6 ANER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		